


CNMG 160612, Tipo: CA025P

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250377 CA025P
GTIN	4960664863686
Classe articolo	25E

Descrizione

CNMG 160612 CA025P Tipo: CA025P
 Rompitrucioli: PH
 Profondità di taglio a_p : 1 - 10 mm
 Avanzamento f : 0,25 - 0,8 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 420 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,25 - 0,8 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio a_p	1 - 10 mm
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	1,2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura

Rompitrucioli	PH
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 420 m/min
Tipo	CA025P
Rivestimento	CVD
Codice ISO Inserto	CNMG 160612
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura