



Fresa ad alto avanzamento MFH mini, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 50/5mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	221965 50/5
GTIN	2050002058774
Classe articolo	250

Descrizione

Fresa ad alto avanzamento MFH mini 50/5 mmPassaggio interno per LR: sì

Numero taglienti Z: 5

Ø D₃: 43 mm

Profondità di taglio massima a_{p max}: 1 mm

Lunghezza complessiva L_{compl.}: 40 mm

Ø Foro di attacco: 22 mm

Fresatura a interpolazione Ø D_{min.}: 93 mm

Descrizione tecnica

Angolo rampa α _{max.}	0,42 grado
Numero taglienti Z	5
Ø D ₃	43 mm
Ø Tagliente D _c	50 mm
Vite inserto	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Fresatura a interpolazione Ø D _{min.}	93 mm

Lunghezza rampa L per α_{\max} .	41,3 mm
Lunghezza complessiva L _{compl.}	40 mm
Inserto adatto	LOGU 0303..
\emptyset Foro di attacco	22 mm
Fresatura a interpolazione \emptyset D _{max} .	98 mm
Profondità di taglio massima a _{p max}	1 mm
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	15 grado
Fz Helix	0,8
Esecuzione del codolo	a manicotto
Utilizzo fresa	Plunging
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Ramping
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

Accessori

Vite di serraggio	229713
-------------------	--------