



Fresa ad alto avanzamento MFH mini, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 52/5mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	221965 52/5
GTIN	2050002058781
Classe articolo	250

Descrizione

Fresa ad alto avanzamento MFH mini 52/5 mm Passaggio interno per LR: sì

Numero taglienti Z: 5

Ø D₃: 45 mm

Profondità di taglio massima a_{p max}: 1 mm

Lunghezza complessiva L_{compl}: 40 mm

Ø Foro di attacco: 22 mm

Fresatura a interpolazione Ø D_{min}: 97 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L _{compl}	40 mm
Lunghezza rampa L per α _{max}	43,3 mm
Passaggio interno per LR	sì
Ø Tagliente D _c	52 mm
Profondità di taglio massima a _{p max}	1 mm

Inserto adatto	LOGU 0303..
Angolo rampa α_{\max} .	0,4 grado
Ø Foro di attacco	22 mm
Vite inserto	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Numero taglienti Z	5
Fresatura a interpolazione Ø D_{\min} .	97 mm
Ø D_3	45 mm
Fresatura a interpolazione Ø D_{\max} .	102 mm
Angolo di regolazione κ	15 grado
Fz Helix	0,8
Esecuzione del codolo	a manicotto
Utilizzo fresa	Plunging
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Ramping
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

Accessori

Vite di serraggio	229713
-------------------	--------