

**DNMG 150608, Tipo: CA025P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250797 CA025P
GTIN	4960664864249
Classe articolo	25E

Descrizione

DNMG 150608 CA025P Tipo: CA025P

Rompitrucioli: PS

Profondità di taglio a_p : 1 - 4 mm

Avanzamento f : 0,15 - 0,6 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 420 m/min

Descrizione tecnica

Tipo	CA025P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 420 m/min
Avanzamento f	0,15 - 0,6 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	1 - 4 mm
Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Rompitrucioli	PS
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,8 mm
Rivestimento	CVD
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura