

**DNMG 150612, Tipo: CA025P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250893 CA025P
GTIN	4960664864430
Classe articolo	25E

**Descrizione**

DNMG 150612 CA025P Tipo: CA025P  
Rompitruccioli: PH  
Profondità di taglio  $a_p$ : 1 - 5 mm  
Avanzamento  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/gir,  
Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 70 - 420 m/min

**Descrizione tecnica**

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	1,2 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	70 - 420 m/min
Impiego principale	P
Materiale da taglio	HM
Avanzamento $f$	0,25 - 0,8 mm/gir,
Rompitruccioli	PH

Tipo	CA025P
Profondità di taglio $a_p$	1 - 5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Rivestimento	CVD
Codice ISO Inserto	DNMG 150612
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura