


SNMG 120408, Tipo: CA025P

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251254 CA025P
GTIN	4960664864683
Classe articolo	25E

Descrizione

SNMG 120408 CA025P Raggio di curvatura: 0,8 mm
 Tipo: CA025P
 Rompitrucioli: PS
 Profondità di taglio a_p : 1 - 4 mm
 Avanzamento f : 0,15 - 0,6 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 420 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Tipo	CA025P
Rompitrucioli	PS
Raggio di curvatura	0,8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 420 m/min

Profondità di taglio a_p	1 - 4 mm
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,15 - 0,6 mm/gir,
Rivestimento	CVD
Codice ISO Inserto	SNMG 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura