

Garant

**Kopijavimo freza 7° teigiama, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z:
100/7mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212167 100/7
GTIN	4045197750563
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Frezavimo laikiklis su kintamu dantų žingsniu radialiniam mušimui išvengti.

- **Labai žemas galinis ir radialinis mušimas.**
 - **Tolygus naujos plokštelės padėties nustatymas, susidėvėjus pjovimo briaunoms.**
- 7° teigiamu kampu nustatytos keičiamos plokštelės sumažina vibravimą ir užtikrina minkštą pjovimo briaunos jėgimą.

Paskirtis:

Su keičiamų plokštelių varžtų rinkiniu Nr. 219800 – keičiamų plokštelių ir apsauginių žiedų užveržimui.

Dėmesio:

Naudojant keičiamas pjovimo plokšteles su teigiama geometrija **negalima** naudoti apsauginių varžtų ir žiedų.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 5,7** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 20IP**.

$a_{p\max} = 3,5 \text{ mm}$.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	7
Tvirtinimo kiaurymės Ø	32 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Fiksavimo diskų rinkinys	219955
Bendras ilgis L _{viso}	50 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	RD..1604
Pjovimo briaunos Ø D _c	100 mm
Ø D ₃	84 mm
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	15–30 laipsniai
Fz Helix	0,7
Koto tipas	su kiauryme
Freza, pritaikyta plokštelės formai	apvalus
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Apsauginių žiedų rinkinys 10 vnt.	219955
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 20IP	674252 20IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,7 Nm	211750 5,7
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219800