

**Garant**
**GARANT Softcut® HSI, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/3mm**


## Užsakymo data

Užsakymo numeris	214904 25/3
GTIN	4045197750679
Produktų klasė	210

## Aprašymas

### Modelis:

Atsparus susidėvimui, termiškai apdirbtas plienas, padengtas antikorozine danga. Preciziškas keičiamų plokštelių tvirtinimas, priveržiant jas nurodytu užveržimo momentu. Frezos su mažu ir dideliu pjovimo dantų skaičiumi - pagal individualius frezavimo poreikius.

### Paskirtis:

Ypač tinka mažesnio galingumo staklėms ir apdirbimui nestabiliomis sąlygomis.

### Pastaba:

Kad būtų galima pjauti visomis **4 pjovimo briaunomis**, keičiama plokštelė **visada turi būti pasukama nurodyta kryptimi (prieš laikrodžio rodyklę)**.

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 8IP**. **Tiksliai 90° kampams formuoti prašome pasirinkti  $a_p = 6$  mm.**

## Techninis aprašymas

maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	6 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SO.. 0836..
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	35 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Tvirtinimo sriegis M	M12

Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	12,5 mm
Ø D <sub>2</sub>	20,7 mm
Serija	Softcut®
Koto tipas	su sriegiu
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219863