

**TNMG 160404, Tipo: CA025P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251472 CA025P
GTIN	4960664857593
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Impiego principale	P
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	105 - 435 m/min
Materiale da taglio	HM
Tipo	CA025P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rompitrucioli	PQ
Avanzamento $f$	0,13 - 0,4 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rivestimento	CVD
Codice ISO Inserto	TNMG 160404

Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo di prodotto	Insero per tornitura