

Garant**Feedking greitaeigė freza, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 20/2Lmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212902 20/2L
GTIN	4045197549730
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Plokštelė su **specialia** pjovimo briaunos geometrija frezavimui didelėmis pastūmomis. Žemą radialinį mušimą užtikrina **susistabilizuojantis keičiamų plokštelių lizdas. Dėl specialios pjovimo briaunos geometrijos** sumažėja pjovimo jėga, todėl sukliui tenkamažesnė apkrova.

Privalumai:

Maksimalus efektyvumas dėl **išskirtinio 4-ių briaunų** keičiamų plokštelių tvirtumo.

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 9IP**.

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s h6	18 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	20 mm
Bendras ilgis L _{viso}	160 mm
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	0,85 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Ø D ₃	7 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	XD.. 070308
Iškyšos ilgis L ₁	35 mm
Vidinis aušinimas	taip

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	38 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	27 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	2,86 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	6 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	0,85 mm
Serija	FeedKing
Reguliuojamas kampas κ	10 laipsniai
Koto tipas	Cilindrinis kotas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 9IP	674252 9IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219810