


TNMG 160408, Tipo: CA025P

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251583 CA025P
GTIN	4960664865154
Classe articolo	25E

Descrizione

TNMG 160408 CA025P Tipo: CA025P
 Rompitrucioli: PS
 Profondità di taglio a_p : 1 - 4,5 mm
 Avanzamento f : 0,15 - 0,6 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 420 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucioli	PS
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 420 m/min
Profondità di taglio a_p	1 - 4,5 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Avanzamento f	0,15 - 0,6 mm/gir,

Materiale da taglio	HM
Tipo	CA025P
Rivestimento	CVD
Codice ISO Inserto	TNMG 160408
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura