

**WNMG 080404, Tipo: CA025P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	252012 CA025P
GTIN	4960664865802
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	70 - 420 m/min
Tipo	CA025P
Avanzamento $f$	0,07 - 0,3 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucioli	HQ
Impiego principale	P
Rivestimento	CVD
Codice ISO Inserto	WNMG 080404

Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura