

**WN.G 080404, Tipo: CA025P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	252112 CA025P
GTIN	4960664865901
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 420 m/min
Profondità di taglio a_p	1 - 3,8 mm
Tipo	CA025P
Rompitrucioli	PS
Avanzamento f	0,15 - 0,6 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Raggio di curvatura	0,4 mm
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	CVD
Codice ISO Inserto	WNMG 080404

Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Insero per tornitura