


**WN.G 080408, Tipo: CA025P**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	252114 CA025P
GTIN	4960664865918
Classe articolo	25E

**Descrizione**

WN.G 080408 CA025P Tipo: CA025P

Rompitrucioli: PS

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 1 - 3,8 mm

Avanzamento  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 70 - 420 m/min

**Descrizione tecnica**

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio $a_p$	1 - 3,8 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	70 - 420 m/min
Avanzamento $f$	0,15 - 0,6 mm/gir,
Rompitrucioli	PS

Tipo	CA025P
Impiego principale	P
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	CVD
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura