



**CNMG 120404, Tipo: PR015S**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250102 PR015S
GTIN	4960664837090
Classe articolo	25E

**Descrizione**

CNMG 120404 PR015S Tipo: PR015S  
 Rompitrucioli: MQ  
 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
 Avanzamento  $f$ : 0,05 - 0,18 mm/gir,  
 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 25 - 70 m/min

**Descrizione tecnica**

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	S
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	25 - 70 m/min
Avanzamento $f$	0,05 - 0,18 mm/gir,
Rompitrucioli	MQ
Raggio di curvatura	0,4 mm
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura

Tipo	PR015S
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Rivestimento	Rivestimento duro Megacoat
Codice ISO Inserto	CNMG 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura