


**CNMG 120404, Tipo: PR005S**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250210 PR005S
GTIN	4960664836390
Classe articolo	25E

**Descrizione**

CNMG 120404 PR005S Tipo: PR005S  
 Rompitrucioli: MU  
 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
 Avanzamento  $f$ : 0,05 - 0,15 mm/gir,  
 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 30 - 90 m/min

**Descrizione tecnica**

Rompitrucioli	MU
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	30 - 90 m/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	continuo
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Tipo	PR005S

Avanzamento f	0,05 - 0,15 mm/gir,
Impiego principale	S
Profondità di taglio a <sub>p</sub>	0,5 - 4 mm
Rivestimento	Rivestimento duro Megacoat
Codice ISO Inserto	CNMG 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura