

Garant**VHM kopijavimo freza vidutinė, Cilindrinis kotas, Ø D: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212590 10
GTIN	4045197761354
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Tikslų keičiamų plokštelių tvirtinimą užtikrina optimalus plokštelių ir jų lizdų tolerancijos santykis. Garantuojamas maksimalus pakartojimo tikslumas: $\pm 0,015$ mm.

Paskirtis:

Universalus glotnulis ir pusiau glotnulis apdirbimas.

Kietlydinis – apdirbimui giliai ir vibravimo sumažinimui.

Pastaba:

Sūkių skaičius apskaičiuojamas pagal aktyvųjį $\varnothing D_w$. GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,2** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

Techninis aprašymas

$\varnothing d_1$	8,8 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	10 mm
Iškyšos ilgis L_1	35 mm
Bendras ilgis L_{viso}	120 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	219871 (8IP; 1,2 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Koto $\varnothing D_s$ h6	10 mm
Vidinis aušinimas	taip
Koto tipas	Cilindrinis kotas
frezų naudojimas	Frezavimas kopijuojant

Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Užveržimo varžtas	219874
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP