

Garant**VHM kopijavimo freza vidutinė, Cilindrinis kotas, Ø D: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212590 16
GTIN	4045197761378
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Tikslų keičiamų plokštelių tvirtinimą užtikrina optimalus plokštelių ir jų lizdų tolerancijos santykis. Garantuojamas maksimalus pakartojimo tikslumas: $\pm 0,015$ mm.

Paskirtis:

Universalus glotnasis ir pusiau glotnasis apdirbimas.

Kietlydinis – apdirbimui giliai ir vibravimo sumažinimui.

Pastaba:

Sūkių skaičius apskaičiuojamas pagal aktyvųjį $\varnothing D_w$. GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,0** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	16 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
$\varnothing d_1$	14 mm
Koto $\varnothing D_s$ h6	16 mm
Iškyšos ilgis L_1	40 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	219873 (15IP; 3,0 Nm)
Bendras ilgis L_{vis0}	140 mm
Vidinis aušinimas	taip
Koto tipas	Cilindrinis kotas

frezų naudojimas	Frezavimas kopijuojant
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,0 Nm	211750 3,0
Užveržimo varžtas	219872