



## DNMG 150604, Tipo: PR015S



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250796 PR015S
GTIN	4960664837359
Classe articolo	25E

### Descrizione

DNMG 150604 PR015S Tipo: PR015S  
 Rompitruccioli: MU  
 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 3,5 mm  
 Avanzamento  $f$ : 0,05 - 0,18 mm/gir,  
 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 25 - 70 m/min

### Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Avanzamento $f$	0,05 - 0,18 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	25 - 70 m/min
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 3,5 mm

Rompitrucioli	MU
Tipo	PR015S
Impiego principale	S
Rivestimento	Rivestimento duro Megacoat
Codice ISO Inserto	DNMG 150604
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura