

Garant**Frezavimo plokštelė Ø 10 mm Highfeed, Tipas: ALU****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212749 ALU
GTIN	4045197761842
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Modelis:**

Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamus apdirbimo režimus rasite GARANT žinyne „Metalo apdirbimas pjovimu“ Nr. 110020.

- Spindulio ir radialinio mušimo tikslumas: $\pm 0,015$ mm.
- Plokštelės keitimo tikslumas: $\pm 0,025$ mm.

Paskirtis:

Toroidinės plokštelės „Highfeed“ didesnėms pastūmoms.

Pastūma f_z apdirbant plieną < 1400 N/mm²: 0,5 mm

Rūšis: HU7830

Techninis aprašymas

Tipas	AL
Rūšis	HU7830
Ašmenys	HM
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{maks}}$	0,5 mm
Programuojamasis spindulys, kai $a_{p\text{max}}$	1,4 mm

Pastūma f_z apdirbant trumpadrožlį aliuminį	0,4 mm
Pastūma f_z apdirbant plieną $< 1400 \text{ N/mm}^2$	0,5 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui