

Garant

Frezavimo galvūčių įspraustinė slopinanti vibravimą, cilindrinė, HSK-A 100 A = 200, Kakliuko Ø d1: 22mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	306708 22
GTIN	4045197761996
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.
- Su Balluff/RFID lusto anga.
- Platus briaunuotas atraminis paviršius.

Vibraciją slopinanti konstrukcija su integruota kietlydinio šerdimi.

Privalumai:

Pastebimai mažesnė vibracija! Žymiai didesnės pastūmos!

Tiekimo sudėtis:

Su frezos priveržimo varžtu ir fiksavimo kaladėlėmis.

Priedai pasirinktinai:

Specialus raktas Nr. 309840, aušinimo skysčio vamzdelis Nr. 309880.

Pastaba:

Kiti dydžiai pagal užklausimą.

Techninis aprašymas

Ø D ₂	48 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	200 mm
Užmaunamos frezos ilgis L ₄	19 mm
Laikiklis	HSK-A 100 A = 200
Norma	DIN 6357

Laikiklio norma	DIN 69882-3
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 8000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤6 μm
Pjovimo technika	HPC
Virpesiai	slopinantis vibracijas
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas

Priedai

Specialus raktas įsraustinės kakliuko Ø 22 mm	309840 22
---	-----------