

Garant**CNMM 160616, Rūšis: HB7020**

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 250460 HB7020 |
| GTIN | 4045197764119 |
| Produktų klasė | 21G |

Aprašymas

CNMM 160616 HB7020 Kietlydinys: HB7020

Drožlialaužis: SR

Pjūvio gylis a_p : 2 - 10 mmPastūma f : 0,4 - 1,2 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 300 m/min

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------------------|
| Pastūma f | 0,4 - 1,2 mm/aps, |
| Kietlydinys | HB7020 |
| Pagrindinis naudojimas | P |
| Drožlialaužis | SR |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 100 - 300 m/min |
| Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas |
| Kampo spindulys | 1,6 mm |

| | |
|---|---------------------------------|
| Pjūvio gylis a_p | 2 - 10 mm |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Rupusis apdirbimas |
| Ašmenys | HM |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMM 160616 |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekimui |