

**TNMG 160404, Tipo: PR005S****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 251582 PR005S |
| GTIN | 4960664836741 |
| Classe articolo | 25E |

Descrizione tecnica

| | |
|--|----------------------------|
| Raggio di curvatura | 0,4 mm |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura |
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 30 - 90 m/min |
| Impiego principale | S |
| Materiale da taglio | HM |
| Condizione di taglio | continuo |
| Profondità di taglio a_p | 0,5 - 3,5 mm |
| Avanzamento f | 0,05 - 0,15 mm/gir, |
| Tipo | PR005S |
| Rompitrucioli | MU |
| Rivestimento | Rivestimento duro Megacoat |
| Codice ISO Inserto | TNMG 160404 |

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Numero di sostituzioni/taglienti | 6 |
| Tipo di prodotto | Insero per tornitura |