

**Garant****CNMM 190616, Rūšis: HB7020**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	250464 HB7020
GTIN	4045197764126
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

CNMM 190616 HB7020 Kietlydinys: HB7020

Drožlialaužis: SR

Pjūvio gylis  $a_p$ : 2 - 10 mmPastūma  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 100 - 300 m/min

## Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma $f$	0,4 - 1,2 mm/aps,
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	100 - 300 m/min
Drožlialaužis	SR
Kampo spindulys	1,6 mm
Kietlydinys	HB7020
Pagrindinis naudojimas	P

Pjūvio gylis $a_p$	2 - 10 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMM 190616
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui