

**Garant****SNMG 150608, Rūšis: HB7020**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	251230 HB7020
GTIN	4045197764140
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

SNMG 150608 HB7020 Kampo spindulys: 0,8 mm  
Kietlydinys: HB7020  
Drožlialaužis: SM  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 6 mm  
Pastūma  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 120 - 350 m/min

## Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 6 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	HB7020
Pastūma $f$	0,15 - 0,5 mm/aps,
Drožlialaužis	SM
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min

Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 150608
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui