

Garant
**Barra alesatrice con bloccaggio a leva, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto:
50/15mm**


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250627 50/15
GTIN	4062406060848
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Misura inserto	15 mm
Codice ISO portautensile	A50U PDUNR/L15
Set di molle	259044 2
Set spine elastiche	259047 2
Angolo di regolazione κ	93 grado
Vite per leva	259018 7
Inserto adatto	DN.. 1506..
Ø Preforatura minimo D_{min}	63 mm
Lunghezza complessiva L	350 mm
Sottopiacchetta	259031 28
Altezza di serraggio L_2	48 mm
Spostamento centrale L_3	35 mm
Leva	259015 8
Ø Codolo D_s	50 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra

Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 3 mm	674242 3
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500