

HOLEX**VHM freza, TiAlN, Ø DC: 4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	203610 4
GTIN	4045197764669
Produktų klasė	12X

Aprašymas**Modelis:**

Mažiausiai 6 pjovimo dantys užtikrina **frezos stabilumą** ir **ypač tolygų darbą**. Ekscentrinis pjovimo dantų užgalindimas. **Glotniam kontūriniam frezavimui**.

Techninis aprašymas

Dantų skaičius Z	6
Tolerancija Nominalusis Ø	h10
Skersinės pastūmos kryptis	horizontalus
Pastūma f_z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm ²	0,032 mm
Bendras ilgis L	62 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,1 mm
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Koto Ø D _s	6 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	16 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	4 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	TiAlN

Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,05×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aluminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	600 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	400 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	190 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	170 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	160 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	95 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	90 m/min	M
Ketus (G)	tinka	120 m/min	K
Uni	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
--------------------------	-----------

