

Garant

Fresa a inserti a spianare a 45°, taglio destro, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 160/7mm

**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 214200 160/7 |
| GTIN | 4045197702364 |
| Classe articolo | 210 |

Descrizione**Esecuzione:**

Per attacchi a norma DIN 2079 con 4 fori di fissaggio aggiuntivi.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 5,7** con lama n. art. **674252 Dim. 20IP. Senza passaggio interno di lubrorefrigerante** per motivi tecnici.

Descrizione tecnica

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Inserto adatto | SE.. 1204.. |
| Ø Foro di attacco | 40 mm |
| Set di viti per inserti | 219800 (20IP; 5,7 Nm) |
| Lunghezza complessiva $L_{compl.}$ | 63 mm |
| Ø Tagliente D_c | 160 mm |
| Ø Esterno massimo D_{max} | 173 mm |

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Numero taglienti Z | 7 |
| Esecuzione del codolo | a manicotto |
| Angolo di regolazione κ | 45 grado |
| Passo dei taglienti | differente |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Strategia di truciolatura | MTC |
| Sostituzione del materiale | PowerCard |
| Tipo di prodotto | Frese a spianare |

Accessori

| | |
|--|-------------|
| Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 20IP | 674252 20IP |
| Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 5,7 Nm | 211750 5,7 |
| Set di viti per inserti 10 pezzi | 219800 |