

Garant**Werkstatt-Messschieber con microregolazione, Campo di misura: 750mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	415090 750
GTIN	4062406065225
Classe articolo	40Z

Descrizione**Esecuzione:**

Punte di misura smussate per misurazioni sul fondo di filetti e di intagli stretti. Estremità dei becchi di misura ribassate e arrotondate per la misurazione di interni. Graduazione nitida per una facile lettura nelle misurazioni interne ed esterne. Lettura diretta della misura interna grazie alla graduazione supplementare. Con regolazione micrometrica. Con vite di bloccaggio. Dim. 300 interamente temprati; a partire da Dim. 500 superfici di contatto temprate.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	0 - 750 mm
∅ Misura aggiuntiva interna	20 mm
Risoluzione	1/20 mm
Taratura	A1
Imballaggio	Custodia rigida
Norma	ISO 13385
Lunghezza dei becchi	150 mm
Scostamento di misura E MPE	± 0,10 mm
Registrazione micrometrica	sì
Puntali di misura	sì
Metrologia	analogico

Materiale	Acciaio legato, INOX
Tipo di prodotto	Calibro a corsoio da officina

Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 1000 mm	021000 1000
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 1000 mm	021010 1000