



## Sriegimo mašina iki M10, Tipas: 720938



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	075550 720938
GTIN	4014586881256
Produktų klasė	03F

### Aprašymas

#### Modelis:

- Elektroninis sūkių skaičiaus reguliatorius jautriam sukimui.
- Stiprus sukimas patikimam darbų atlikimui.
- Įmontuota atgalinė pavara su greita atgaline eiga.
- FEIN Sensitiv rankena saugiam darbui nepavargstant.
- Patogus valdymas integraliniu jungikliu.

Elektrinis prietaisas 220V.

#### Tiekimo sudėtis:

**Be griebtuvo.** Su papildoma rankena. Darbui reikalinga spyruoklinė įvorė (Nr. 075580 dyd. 063012) arba griebtuvas su kumšteliais (Nr. 075580 dyd. 019009).

### Techninis aprašymas

maksimalus sriegimo Ø pliene	M10
Gamintojo pavadinimas	GWP 10
Įrankio tvirtinimo laikiklis	B12
maksimalus sūkių skaičius	0 - 450 min <sup>-1</sup>
maksimali vibracija pagal EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>

Svoris	1,6 kg
Naudojama galia	450 W
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Pakuotė	Lagaminas
Produkto rūšis	Sriegių pjoviklis

## Priedai

Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, akumulatoriaus įtampa FE18 V	073835 FE18
Ličio jonų akumulatoriusHighPower Akumulatoriaus tipas, įtampa FE18 V	073834 FE18
Sriegimo mašinos priedai Tipas 063012	075580 063012
Sriegimo mašinos priedai Tipas 019009	075580 019009
Sriegimo mašinos priedai Tipas 009013	075580 009013