

Garant

**Fresa per spallamenti a 90°, codolo Weldon, Ø D / Numero taglienti Z:
25/2mm**


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215840 25/2
GTIN	4045197702845
Classe articolo	210

Descrizione
Uso:

Ampio campo di impiego su tutti i materiali.

- **Fresatura a spallamento retto e di scanalature, fresatura a interpolazione circolare, con e senza preforo, fresatura con penetrazione assiale inclinata.**

Per foratura e lavorazione di scanalatura. Con tagliente al centro.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 1,2** con lama n. art. **674252 Dim. 8IP**.

- **Cambiare le viti degli inserti dopo un utilizzo prolungato. Inserirle solo dopo averle ben lubrificate (per es. con pasta di rame).**

Descrizione tecnica

Ø Codolo D _s h6	25 mm
Set di viti per inserti	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Inserto adatto	AP.. 1003..
Sporgenza totale L ₁	50 mm
Ø Tagliente D _c	25 mm
L ₂	9 mm
Lunghezza complessiva L _{compl.}	110 mm
Profondità di taglio massima a _{p max}	19 mm

Numero taglienti effettivi Z_{eff}	2
Numero di inserti	3
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Ramping
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	MTC
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,2 Nm	211750 1,2
Set di viti per inserti 10 pezzi	219814
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP