

**HOLEX®****VBMT 110304 Rinkinyje 10 vnt., Rūšis: HBX020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261250 HBX020
GTIN	4045197766625
Produktų klasė	22D

**Aprašas**

VBMT 110304 Rinkinyje 10 vnt. HBX020 Kietlydinys: HBX020

Drožlialaužis: PM

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,1 - 2,75 mm

Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 80 - 300 m/min

**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	0,4 mm
Drožlialaužis	PM
Pjūvio gylis $a_p$	0,1 - 2,75 mm
Pastūma $f$	0,1 - 0,25 mm/aps,
Kietlydinys	HBX020
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	80 - 300 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Serija	eco tekinimo plokštelių laikiklis
Serija	Tekinimo laikiklis
Serija	Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė
Serija	Ištekinimo laikiklis
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 110304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamųjų plokštelių priskyrimas	neutral.