

NT TOOL**Mandrino a forte serraggio, SK 50, Ø D1: 20mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	300787 20
GTIN	2050001771759
Classe articolo	33K

Descrizione**Esecuzione:**

- **Basso attrito grazie ai cuscinetti a rullini.**
- **Protetto con rivestimento anticorrosivo.**
- **Antipolvere e a tenuta stagna.**
- **Forza di serraggio elevata per una maggior durata e una superficie migliore.**
- **Campo di serraggio flessibile grazie alle pinze di serraggio.**
- **Serraggio utensili concentrico con precisione di concentricità radiale ottimale.**
- **Adduzione interna del lubrorefrigerante.**

Vantaggi:

- **Lunga durata dell'utensile.**
- **Caratteristiche antivibranti.**
- **Elevata stabilità grazie alla ghiera di serraggio rinforzata.**

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico.

Fornitura:

Con ghiera di serraggio.

Accessori speciali:

Codoli n. art. 308600 – 308806.

Pinze di serraggio n. art. 309575 – 309576.

Descrizione tecnica

Ø Esterno pinza di serraggio D	52 mm
Chiave a settore adatta n. art. 628400	52 / 55

Sporgenza totale Dim. A	105 mm
Ø Attacco D ₁	20 mm
Forza di serraggio fino a	1000 Nm
Adattatore	SK 50
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	AD
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 15000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 5 µm
Strategia di truciatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino autocentrante

Accessori

Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 50	308720 50
Pinza elastica cilindrica Ø Attacco nominale d 6 mm	309576 6
Codolo Forma B Adatti per coni 50	308640 50
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308790 50
Pinza elastica cilindrica Ø Attacco nominale d 8 mm	309575 8
Pinza elastica cilindrica Ø Attacco nominale d 12 mm	309576 12
Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 50	308660 50
Pinza elastica cilindrica Ø Attacco nominale d 14 mm	309576 14
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308795 50
Pinza elastica cilindrica Ø Attacco nominale d 12 mm	309575 12
Pinza elastica cilindrica Ø Attacco nominale d 10 mm	309576 10
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308760 50
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308620 50
Pinza elastica cilindrica Ø Attacco nominale d 25 mm	309576 25
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308650 50

Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308785 50
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 50	308740 50
Pinza elastica cilindrica Ø Attacco nominale d 20 mm	309576 20
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308765 50
CodoloForma A Adatti per coni 50	308600 50
Pinza elastica cilindrica Ø Attacco nominale d 16 mm	309576 16
Pinza elastica cilindrica Ø Attacco nominale d 16 mm	309575 16
Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per coni 50	308605 50
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308615 50
Pinza elastica cilindrica Ø Attacco nominale d 14 mm	309575 14
Pinza elastica cilindrica Ø Attacco nominale d 6 mm	309575 6
Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per coni 50	308610 50
Pinza elastica cilindrica Ø Attacco nominale d 10 mm	309575 10
Pinza elastica cilindrica Ø Attacco nominale d 8 mm	309576 8