

Garant
VHM rupiojo apdirbimo freza, DLC, Ø d11 DC: 6mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	205331 6
GTIN	4045197767202
Produktų klasė	11X

Aprašymas
Modelis:
Konstruktiniai matmenys panašūs į DIN 6527.
Apvalūs drožlialaužiai grioveliai.
Speciali geometrija spalvotųjų metalų apdirbimui.

 Su naujausios kartos **DLC danga sp^2** .

Techninis aprašymas

Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Bendras ilgis L	57 mm
Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu	21 mm
Koto Ø D_s	6 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	6 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,35 mm
Pastūma f_z apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius	0,08 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	13 mm
Dantų skaičius Z	3
Tolerancija Nominalusis Ø	d11
Kotas	DIN 6535 HA su h6

Pastūma f_z grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose	0,06 mm
Sužeminto koto $\varnothing D_1$	5,8 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	DLC
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Frezos profilis	WR
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,5×D pjaunant
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 1×D
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis	tinka	400 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	320 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	260 m/min	N
Cu	tinka	150 m/min	N
CuZn	tinka	180 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB

129100 HB