

Garant**VHM rupiojo apdirbimo freza, DLC, Ø d11 DC: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	205331 12
GTIN	4045197767233
Produktų klasė	11X

Aprašymas**Modelis:****Konstruktiniai matmenys panašūs į DIN 6527.****Apvalūs drožlialaužiai grioveliai.****Speciali geometrija spalvotųjų metalų apdirbimui.**Su naujausios kartos **DLC danga** sp^2 .**Techninis aprašymas**

Sužeminto koto Ø D_1	11,8 mm
Pastūma f_z apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius	0,09 mm
Bendras ilgis L	83 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	12 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	d11
Pjovimo briaunos ilgis L_c	26 mm
Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu	38 mm
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Koto Ø D_s	12 mm
Pastūma f_z grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose	0,07 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai

Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,65 mm
Dantų skaičius Z	3
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	DLC
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Frezos profilis	WR
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,5×D pjaunant
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 1×D
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis	tinka	400 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	320 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	260 m/min	N
Cu	tinka	150 m/min	N
CuZn	tinka	180 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
--------------------------	-----------

