

Garant
Lamatore a spinta a 180°, codolo Weldon, Ø di svasatura D: 10mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	217160 10
GTIN	4045197707345
Classe articolo	210

Descrizione

Norma:

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Nota:

 Gli inserti consigliati hanno un raggio di curvatura di 0,4 mm. Se si utilizzano inserti con raggi angolari diversi, la misura del $\varnothing d_{\min}$. (vedi tabella) non viene raggiunta! Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 1,2** con lama n. art. **674252 Dim. 8IP**.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale L_1	15 mm
Per viti DIN a testa cilindrica	M5
Vite inserto	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
\varnothing Codolo D_s h6	12 mm
\varnothing Svasatura D	10 mm
\varnothing Minimo d_{\min}	4 mm
Numero taglienti Z	1
Inserto adatto	260142
Lunghezza complessiva L_{compl}	85 mm
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard

Angolo di svasatura	180 grado
Tipo di prodotto	Svasatori

Accessori

Vite di serraggio Modello 1	219795 1
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,2 Nm	211750 1,2