

Garant
VHM rupiojo apdirbimo freza, DLC, Ø d11 DC: 16mm

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 205331 16 |
| GTIN | 4045197767240 |
| Produktų klasė | 11X |

Aprašymas
Modelis:
Konstruktiniai matmenys panašūs į DIN 6527.
Apvalūs drožlialaužiai grioveliai.
Speciali geometrija spalvotųjų metalų apdirbimui.

 Su naujausios kartos **DLC danga** sp^2 .

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------------------------------------|
| Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,85 mm |
| Dantų skaičius Z | 3 |
| Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu | 44 mm |
| Koto Ø D_s | 16 mm |
| Sužeminto koto Ø D_1 | 15,8 mm |
| Pjovimo briaunos Ø D_c | 16 mm |
| Pastūma f_z apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius | 0,11 mm |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 |
| Pastūma f_z grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose | 0,09 mm |
| Tolerancija Nominalusis Ø | d11 |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Pjovimo briaunos ilgis L_c | 32 mm |
| Bendras ilgis L | 92 mm |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai |
| Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai |
| Danga | DLC |
| Ašmenys | VHM |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Frezos profilis | WR |
| Darbinis plotis a_e frezuojant | 0,5×D pjaunant |
| Darbinis plotis a_e frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Spalvinis žymėjimas | geltona |
| Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|---------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Aliuminis | tinka | 400 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 320 m/min | N |
| Al >10 % Si | tinka | 260 m/min | N |
| Cu | tinka | 150 m/min | N |
| CuZn | tinka | 180 m/min | N |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| šlapias, min. | ribotai tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |
| Oras | ribotai tinka | | |

Paslaugos

| | |
|--------------------------|-----------|
| Koto šlifavimas Tipas HB | 129100 HB |
|--------------------------|-----------|

