

Garant
VHM rupiojo apdirbimo freza su vidiniu aušinimu, DLC, Ø d11 DC: 8mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	205336 8
GTIN	4045197767271
Produktų klasė	11X

Aprašymas
Modelis:
Konstruktiniai matmenys panašūs į DIN 6527.
Apvalūs drožlialaužiai grioveliai.
Speciali geometrija spalvotųjų metalų apdirbimui.
Su vidiniu aušinimu.

 Su naujausios kartos **DLC danga sp²**.

Techninis aprašymas

Sužeminto koto Ø D ₁	7,8 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	8 mm
Dantų skaičius Z	3
Pastūma f _z apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius	0,08 mm
Pastūma f _z grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose	0,06 mm
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Bendras ilgis L	63 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	d11
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Pjovimo briaunos ilgis L _c	16 mm

Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu	27 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,45 mm
Koto $\varnothing D_s$	8 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	DLC
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Frezos profilis	WR
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,5×D pjaunant
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 1×D
Vidinis aušinimas	taip
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis	tinka	400 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	320 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	260 m/min	N
Cu	tinka	150 m/min	N
CuZn	tinka	180 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
Oras	ribotai tinka		

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
--------------------------	-----------

