

Garant**VHM rupiojo apdirbimo freza su vidiniu aušinimu, DLC, Ø d11 DC: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	205336 10
GTIN	4045197767288
Produktų klasė	11X

Aprašymas**Modelis:****Konstruktiniai matmenys panašūs į DIN 6527.****Apvalūs drožlialaužiai grioveliai.****Speciali geometrija spalvotųjų metalų apdirbimui.****Su vidiniu aušinimu.**Su naujausios kartos **DLC danga sp²**.**Techninis aprašymas**

Pastūma f_z apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius	0,09 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	d11
Pastūma f_z grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose	0,07 mm
Koto Ø D_s	10 mm
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Bendras ilgis L	72 mm
Dantų skaičius Z	3
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,55 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Pjovimo briaunos ilgis L_c	22 mm

Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu	32 mm
Sužeminto koto $\varnothing D_1$	9,8 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	10 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	DLC
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Frezos profilis	WR
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,5×D pjaunant
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 1×D
Vidinis aušinimas	taip
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis	tinka	400 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	320 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	260 m/min	N
Cu	tinka	150 m/min	N
CuZn	tinka	180 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
Oras	ribotai tinka		

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
--------------------------	-----------

