

Garant
VHM rupiojo apdirbimo freza su vidiniu aušinimu, DLC, Ø d11 DC: 12mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	205336 12
GTIN	4045197767295
Produktų klasė	11X

Aprašymas
Modelis:

Konstrukciniai matmenys panašūs į DIN 6527.

Apvalūs drožlialaužiai grioveliai.

Speciali geometrija spalvotųjų metalų apdirbimui.

Su vidiniu aušinimu.

Su naujausios kartos **DLC danga sp²**.

Techninis aprašymas

Tolerancija Nominalusis Ø	d11
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,65 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	12 mm
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Koto Ø D _s	12 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Pastūma f _z apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius	0,09 mm
Bendras ilgis L	83 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	26 mm
Sužeminto koto Ø D ₁	11,8 mm
Dantų skaičius Z	3

Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu	38 mm
Pastūma f_z grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose	0,07 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	DLC
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Frezos profilis	WR
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,5×D pjaunant
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 1×D
Vidinis aušinimas	taip
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis	tinka	400 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	320 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	260 m/min	N
Cu	tinka	150 m/min	N
CuZn	tinka	180 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
Oras	ribotai tinka		

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
--------------------------	-----------

