

**Garant****Inserto per fresatura APMT 180524 SR, per frese Softcut®, HB7510****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	215224 ST1400
GTIN	4045197707796
Classe articolo	21A

**Descrizione****Nota:**

Valori indicativi per  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 5$  mm,  $a_p$  max. = 9 mm.

**Descrizione tecnica**

Avanzamento $f_z$ per dente	0,25 mm
Modello	ST1400
Raggio di curvatura	2,4 mm
Serie	Softcut®
Codice ISO Inserto	APMT 180524 SR
Tipo	HB7510
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	220 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	200 m/min	P
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		