

Garant GRIDLINE

**Armadio base con ante battenti in lamiera piena, Altezza: 750mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940861 750
GTIN	4062406070861
Classe articolo	9GI

**Descrizione****Esecuzione:**

Armadio non attrezzato 50×20G.

Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Zoccolo di livellamento con piedini regolabili per compensare le irregolarità del pavimento.

**Verniciatura:**

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

**Nota:**

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

**Descrizione tecnica**

Altezza utile	595 mm
Struttura armadio	Armadio base
Altezza	750 mm
Profondità in G	20
ComfortClose	no
Profondità	500 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì

Larghezza in G	50
Posizionamento maniglia	in alto
Peso	65 kg
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera piena
Larghezza	1250 mm
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

## Accessori

Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 50	940552 50
Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 50	940560 50
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 50	940550 50
Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
Set di illuminazione Basic per armadi GridLine con Ante battenti Per altezza armadio 750/800 mm	940501 750/800
Ripiano 200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 50	940590 50
Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante a battente, larghezza 50G Per altezza armadio 750/800 mm	940512 750/800