

**Garant****VHM-NC centravimo grąžtas 90° prailgintas, susuktas spirale, TiAlN, Ø DC h6: 8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	121050 8
GTIN	4045197768643
Produktų klasė	11E

**Aprašymas****Modelis:**

Tiksliai **užgaląsta viršūnė**. Centravimo kiaurymė **lengvai išgręžiama** ir yra tikslios **formos**. Stabili dėl trumpų užveržimo griovelių.

≥ Ø 6 mm su išpjova HB.

**Prailgintas.****Paskirtis:**

Su viršūnės kampu **90°** centravimui ir įgilinimui, jei po to naudojamas mažesnio Ø spiralinis grąžtas.

**Pastaba:**

Pjovimo greitį pasirinkite pagal faktinį kiaurymės Ø (o ne grąžto išorinį Ø).

**Techninis aprašymas**

Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	8 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c	23 mm
Koto tolerancija	h6
Koto Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Pastūma f plienui < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm/aps,
Bendras ilgis L	140 mm
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM

Norma	Gamykliniai standartai
Tolerancija Nominalusis $\emptyset$	h6
Smailas kampas	90 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Centravimo grąžtas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	260 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	240 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	200 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	90 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	65 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	55 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	35 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	30 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	40 m/min	S
Ketus (G)	tinka	90 m/min	K
CuZn	tinka	200 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		