


VHM labai našus grąžtas Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC m7: 14,8mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	122666 14,8
GTIN	4045197426079
Produktų klasė	12E

Aprašymas
Modelis:

Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija – maksimaliai tikslus grąžto centravimas. Dėl šiek tiek užapvalintos pagrindinės pjovimo briaunos ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama trumpa drožlė.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Vidinis aušinimas: taip, su 25 bar

Norma: DIN 6537

Tolerancija Nominalusis Ø: m7

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L_2 : 60,8 mm

Tolerancija Nominalusis Ø: m7

Bendras ilgis L: 133 mm

Koto Ø D_s : 16 mm

Pastūma f INOX < 900 N/mm²: 0,15 mm/aps,

Techninis aprašymas

Pastūma f INOX < 900 N/mm ²	0,15 mm/aps,
Užspaudimo griovelio ilgis c	83 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nominalusis Ø D_c	14,8 mm
Koto tolerancija	h6
Tolerancija Nominalusis Ø	m7

Koto $\varnothing D_s$	16 mm
Bendras ilgis L	133 mm
Norma	DIN 6537
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L_2	60,8 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Modelis	6xD
Smailas kampas	140 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	140 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	120 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	110 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	90 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	60 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	35 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	45 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	40 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	32 m/min	S
Ketus	tinka iš dalies	70 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

šlapias, min.	tinka
Oras	tinka