

Garant**VHM toroidinė freza, DLC, Ø e8 DC / R1: 6/2,0mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	206071 6/2,0
GTIN	4045197766410
Produktų klasė	11X

Aprašymas**Modelis:**Su patobulinta **DLC danga** sp^2 .**Dvigubas pjovimo dantų užgalandimas. Užapvalintos pjovimo briaunos.****Itin tvirta su sustiprinta šerdimi.**Tolerancija: $R_1 = \pm 0,01$ mm.**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu	44 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Pjovimo briaunos spindulys R_1	2 mm
Koto Ø D_s	6 mm
Dantų skaičius Z	2
Sužeminto koto Ø D_1	5,5 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	7 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	6 mm
Pastūma f_z trumpadrožlio aliuminio ruošinių frezavimui kopijuojant	0,034 mm
Pastūma f_z apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius	0,03 mm
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai

Danga	DLC
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	W
Tolerancija Nominalusis Ø	e8
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,05×D, kai frezuojama kopijuojant
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,1×D apdirbant šoninius paviršius
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Freza toroidiniu galu

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis	tinka	200 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	160 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	120 m/min	N
PMMA, akrilas	tinka	150 m/min	N
PE-HD	tinka	100 m/min	N
PA 66	tinka	120 m/min	N
PEEK	tinka	100 m/min	N
PF 31	tinka	90 m/min	N
PVDF GF20	tinka	110 m/min	N
POM GF25	tinka	100 m/min	N
PA 66 GF30	tinka	90 m/min	N
PEEK GF30	tinka	90 m/min	N
PTFE CF25	tinka	100 m/min	N
Cu	tinka	100 m/min	N

CuZn	tinka	120 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	tinka		

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
--------------------------	-----------