

## Garant

### Besisukantis tekinimo centras 60°, Morzės kūgis: 2



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	320645 2
GTIN	4045197773654
Produktų klasė	31Z

## Aprašymas

### Modelis:

- Lengva konstrukcija su plonu korpusu.
- Tikslūs ritininiai guoliai užtikrina mažą spindulinį mušimą.
- Sutepti guoliai, todėl nereikalinga techninė priežiūra.
- Speciali tarpinė neleidžia patekti nešvarumams ir aušinimo skysčiui į įrankio vidų.
- MK kotas užgrūdintas ir nušlifuotas.

Viršūnės kampas 60°.

### Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.

Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

### Paskirtis:

Nedidelių detalių apdirbimui visų tipų tekinimo staklėmis.

Korpuso Ø D: 32 mm

Darbinės dalies ilgis B: 64 mm

didžiausias viršūnės Ø 60° A: 15 mm

maksimalus radialinis mušimas: 0,005 mm

Viršūnės ilgis C: 19,5 mm

maksimalus sūkių skaičius: 6000 min<sup>-1</sup>

## Techninis aprašymas

tekinamo ruošinio masė	200 kg
------------------------	--------

maksimalus sūkių skaičius	6000 min <sup>-1</sup>
Korpuso Ø D	32 mm
didžiausias viršūnės Ø 60° A	15 mm
maksimalus radialinis mušimas	0,005 mm
Darbinės dalies ilgis B	64 mm
Morzės kūgis	MK2
Viršūnės ilgis C	19,5 mm
Produkto rūšis	Centravimo smaigalys