

Garant**Besisukantis tekinimo centras 60°, Morzės kūgis: 5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	320645 5
GTIN	4045197773685
Produktų klasė	31Z

Aprašymas**Modelis:**

- **Lengva konstrukcija su plonu korpusu.**
- **Tikslūs ritininiai guoliai užtikrina mažą spindulinį mušimą.**
- **Sutepti guoliai, todėl nereikalinga techninė priežiūra.**
- **Speciali tarpinė neleidžia patekti nešvarumams ir aušinimo skysčiui į įrankio vidų.**
- **MK kotas užgrūdintas ir nušlifuotas.**

Viršūnės kampas 60°.

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.

Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu gražtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Paskirtis:

Nedidelių detalių apdirbimui visų tipų tekinimo staklėmis.

Korpuso Ø D: 58 mm

Darbinės dalies ilgis B: 105 mm

didžiausias viršūnės Ø 60° A: 30 mm

maksimalus radialinis mušimas: 0,005 mm

Viršūnės ilgis C: 37 mm

maksimalus sūkių skaičius: 4000 min⁻¹

Techninis aprašymas

Korpuso Ø D	58 mm
-------------	-------

Darbinės dalies ilgis B	105 mm
maksimalus sūkių skaičius	4000 min ⁻¹
maksimalus radialinis mušimas	0,005 mm
Morzės kūgis	MK5
didžiausias viršūnės Ø 60° A	30 mm
tekinamo ruošinio masė	1600 kg
Viršūnės ilgis C	37 mm
Produkto rūšis	Centravimo smaigalys