

Garant**Besisukantis tekinimo centras 60°, Morzės kūgis: 4****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 320657 4 |
| GTIN | 4045197774156 |
| Produktų klasė | 31Z |

Aprašymas**Modelis:**

- Centravimo kaltuko ašis iš užgrūdinto įrankinio plieno.
- Centravimo viršūnė grūdinta, ją galima daug kartų pergalėti.
- Tikslūs ritininiai guoliai užtikrina mažą radialinį mušimą.
- Sutepti guoliai, todėl nereikalinga techninė priežiūra.
- Speciali tarpinė neleidžia patekti nešvarumams ir aušinimo skysčiui į įrankio vidų.
- Visas įrankis užgrūdintas ir nušlifluotas.

Viršūnės kampas 60°.

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.

Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Paskirtis:

Visiems tekinimo staklių tipams, vienodai tinka rupiajam apdirbimui ir glotniajam tekinimui.

Korpuso Ø D: 60 mm

Darbinės dalies ilgis B: 97 mm

didžiausias viršūnės Ø 60° A: 24 mm

maksimalus radialinis mušimas: 0,005 mm

Viršūnės ilgis C: 36 mm

maksimalus sūkių skaičius: 4300 min⁻¹

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| didžiausias viršūnės Ø 60° A | 24 mm |
| Korpuso Ø D | 60 mm |
| tekinamo ruošinio masė | 800 kg |
| maksimalus radialinis mušimas | 0,005 mm |
| Viršūnės ilgis C | 36 mm |
| Darbinės dalies ilgis B | 97 mm |
| maksimalus sūkių skaičius | 4300 min ⁻¹ |
| Morzės kūgis | MK4 |
| Produkto rūšis | Centravimo smaigalys |