

Garant
Besisukantis tekinimo centras 60°, Morzės kūgis: 5

Užsakymo data

Užsakymo numeris	320657 5
GTIN	4045197774163
Produktų klasė	31Z

Aprašymas
Modelis:

- Centravimo kaltuko ašis iš užgrūdinto įrankinio plieno.
- Centravimo viršūnė grūdinta, ją galima daug kartų pergalėti.
- Tikslūs ritininiai guoliai užtikrina mažą radialinį mušimą.
- Sutepti guoliai, todėl nereikalinga techninė priežiūra.
- Speciali tarpinė neleidžia patekti nešvarumams ir aušinimo skysčiui į įrankio vidų.
- Visas įrankis užgrūdintas ir nušlifluotas.

Viršūnės kampas 60°.

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukrypsta arba pasisuks.

Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Paskirtis:

Visiems tekinimo staklių tipams, vienodai tinka rupiajam apdirbimui ir glotniajam tekinimui.

Korpuso Ø D: 78 mm

Darbinės dalies ilgis B: 118 mm

didžiausias viršūnės Ø 60° A: 32 mm

maksimalus radialinis mušimas: 0,005 mm

Viršūnės ilgis C: 47 mm

maksimalus sūkių skaičius: 3200 min⁻¹

Techninis aprašymas

tekinamo ruošinio masė	2000 kg
maksimalus sūkių skaičius	3200 min ⁻¹
didžiausias viršūnės Ø 60° A	32 mm
Korpuso Ø D	78 mm
Viršūnės ilgis C	47 mm
Morzės kūgis	MK5
maksimalus radialinis mušimas	0,005 mm
Darbinės dalies ilgis B	118 mm
Produkto rūšis	Centravimo smaigalys