

Garant**Besisukantis tekinimo centras 60°, Morzės kūgis: 6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	320657 6
GTIN	4045197774170
Produktų klasė	31Z

Aprašymas**Modelis:**

- **Centravimo kaltuko ašis iš užgrūdinto įrankinio plieno.**
- **Centravimo viršūnė grūdinta, ją galima daug kartų pergalėti.**
- **Tikslūs ritininiai guoliai užtikrina mažą radialinį mušimą.**
- **Sutepti guoliai, todėl nereikalinga techninė priežiūra.**
- **Speciali tarpinė neleidžia patekti nešvarumams ir aušinimo skysčiui į įrankio vidų.**
- **Visas įrankis užgrūdintas ir nušlifluotas.**

Viršūnės kampas 60°.

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.

Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Paskirtis:

Visiems tekinimo staklių tipams, vienodai tinka rupiajam apdirbimui ir glotniajam tekinimui.

Korpuso Ø D: 110 mm

Darbinės dalies ilgis B: 155 mm

didžiausias viršūnės Ø 60° A: 52 mm

maksimalus radialinis mušimas: 0,005 mm

Viršūnės ilgis C: 62 mm

maksimalus sūkių skaičius: 2000 min⁻¹

Techninis aprašymas

Morzės kūgis	MK6
maksimalus radialinis mušimas	0,005 mm
maksimalus sūkių skaičius	2000 min ⁻¹
Darbinės dalies ilgis B	155 mm
Korpuso Ø D	110 mm
tekinamo ruošinio masė	4500 kg
Viršūnės ilgis C	62 mm
didžiausias viršūnės Ø 60° A	52 mm
Produkto rūšis	Centravimo smaigalys